


bott

Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 525 x 350 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 233366



Universalschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 525 x 350 mm
- Traglast je Ebene 35 kg
- Aus Stahl
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Flügeltür
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Traglast Fachboden	35 kg
Schranktyp	Universalschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035

Türtyp	Flügeltür	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Höhe	600 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	525 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	350 mm	Material	Stahl
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Gewicht	13,133 kg

Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233017		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 350 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen