


Kombikatze

Zuglast 500 kg, Rollkatze,
Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508975



Kombikatze

Traglast 500 kg

Kombikatze

- Zuglast 500 kg
- Rollkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 50 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 5 x 15 mm
- Bauhöhe 236 mm
- Breite x Tiefe 258 x 326 mm
- mindestens 0,85 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 25 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Technische Details

Hebegerät Hebezeug

Tiefe 326 mm

Hebezeugtyp	Kombikatze	Länge Bedienungskette	2,5 m
Laufkatze Ausführung	Rollkatze	Min. Kurvenradius	0,85 m
Zuglast	500 kg	Hubkraft	25 daN
Standardhub	3 m	Maß A	299 mm
Bedienung Hub	manuell	Maß B	238 mm
Flanschbreite	50-203 mm	Maß C	352 mm
Strangzahl	1 Stück	Maß F	3 mm
Kettenelemente	5 x 15 mm	Maß S	30 mm
Material	Stahl	Maß Z	7,5 mm
Bauhöhe	236 mm	Gewicht	16 kg
Breite	258 mm		

Zubehör

508982	·	Mehrhub für Rollkatze, für Mehrhub mit 500 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
509001	·	Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 500 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung