

# Digitalmultimeter

## PAN 185

Multisensor-Messgerät für elektrische und physikalische Größen



- **Beleuchtbare** Digitalanzeige 3999, 20 mm hoch
- **Kontaktloser Spannungsprüfer**
- **Automatische** und manuelle **Bereichswahl**
- **Temperatur-, Luftfeuchte-, Schallpegel-, Lichtstärkenmessung**
- **Frequenz-, Kapazitätsmessung**
- Relativwertwertmessung
- **Tastgrad** 0,1% - 99,9%
- Automatische Abschaltung
- 10 A – Bereich gesichert
- Genauigkeit 1,0 – 5%
- Inklusive Tasche, Prüfkabel, Temperaturfühler und Batterie (9V)
- **CAT III 300 V, CAT II 600 V**

Abmessungen: 170 x 78 x 48 mm

Gewicht: 335 g

Messbereiche	PAN 185
Gleichspannung	0,1 mV – 600 V
Wechselspannung	0,1 mV – 600 V
Gleichstrom	0,1 $\mu$ A – 10 A
Wechselstrom	0,1 $\mu$ A – 10 A
Widerstand	0,1 $\Omega$ - 40 M $\Omega$
Durchgangsprüfer	< 50 $\Omega$
Frequenz	0,001 Hz – 10 MHz
Kapazität	10 pF – 100 $\mu$ F
Temperatur	-20°C – +1300°C