


Rolladensystem AkkuBox auf Mass



Technische Information

Die Box wird komplett mit dem Zubehör, wie Blendprofil und Führungsschienen geliefert. Die Rolladen-Matte ist bereits auf der Box vormontiert. Zwischen Deckel und Zwischenboden braucht es einen Platz von 134 mm für die Box.

Die Zwischenböden müssen 50 mm zurückversetzt sein, damit die Führungsschienen montiert werden können. Die Tiefe des Möbels spielt keine Rolle, wobei diese jedoch mind. 310 mm sein muss, damit die Box Platz hat.




Lamellen

Die Lamellen sind Voll-Alu und dadurch sehr stabil und langlebig. Für alle möglichen Oberflächen sind auch die perforierten Profile erhältlich.

Die Lamellen-Arten, «Standard» oder «perforiert» lassen sich jeweils als Voll-Rollladen oder als gemischte Variante fertigen.

Die Zwischengriffleiste eignet sich gut als Griff, egal, ob unmittelbar über dem Abschlussprofil oder auch mitten in der Matte.



Zwischengriffleiste

Die Zwischengriffleiste kann im Prinzip in jeder Höhe eingefügt werden. Sofern gewünscht, wird diese standardmässig unmittelbar oberhalb des Abschlussprofils eingefügt.

Durch die Verwendung einer solchen Griffleiste erübrigt sich das Anbringen eines Griffes.


Bei hohen Rollladen ist es auch möglich, eine weitere Zwischengriffleiste einzufügen, um beim Öffnen und Schliessen nachfassen zu können.



Oberflächen

Standardmässig führen wir die Oberflächen «Alu matt» und «Alu gebürstet», jeweils als Voll-Profil aber auch als «gelocht». Weitere Oberflächen sind optional möglich.

Schwarz eloxiert / Weiss / Alu eloxiert / Alu gebürstet / Bronze



Schlossleiste

Als Option steht ein Schloss, welches bündig ins Abschlussprofil montiert werden kann, zur Verfügung.

Geliefert wird dieses jeweils mit 2 passenden Schlüsseln.



Der neue Rollladen «AkkuBox» besticht durch diverse Zusatzmöglichkeiten, womit eine fast endlose Gestaltungsfreiheit gegeben ist. Speziell zu erwähnen ist der ruhige und leise Lauf.

Anwendungsbeispiel



Komplettes Kit mit Box

Die Rollladenbox für vertikal laufende Rollläden basiert auf einem Schneckenprinzip mit Gewichtskompensation. Dieser kann einfach und schnell auf das Mattengewicht justiert werden.

Die «AckuBox» ist äusserst kompakt und binnen weniger Minuten im Korpus auf dem Zwischenboden montiert. Die Korpusführungsprofile werden angeklippt und am Korpus verschraubt.

Masse:
 Breite: 450–1200 mm
 Max. Höhe: 1500 mm
 Min. Tiefe: 310 mm
 Höhe Box: 134 mm




Anwendungsbeispiel



Varianten


Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Rollläden optisch oder aber auch funktionell zu erweitern!

Perforierte Lamellen – ob der ganze Rollläden mit Lüftungsfunktion oder einzelne Lamellen als Blickpunkt - verschiedene Varianten sind möglich! Eine **Zwischengriffleiste** kann innerhalb der Matte platziert werden, womit sich ein herkömmlicher Griff erübrigt.



Blendprofil/Korpusführungsprofil/Endprofil

1. Blendprofil für Möbelstärke von 18-19 mm
2. Korpusführungsprofil für Möbelstärke von 18-19 mm
3. Endprofil als Rollladen-Abschluss



Massives Aluminium (ohne PVC) und das moderne Design erfüllen die Anforderungen an einen funktionellen, aber auch stabilen Rollläden. Spezielle Lamellen mit Löchern oder eine als Zwischengriffleiste sind nur einige neue Vorteile.

Unsere Verkaufsberater im Innen- und Aussendienst stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Oder bestellen Sie direkt.