

Série HR 76



- Compteur horaire à 6 chiffres
- économique
- **résistance élevée aux chocs**
- Consommation réduite
- dimensions réduites
- grands chiffres
- imperméable
- Indice de protection IP 65
- sauvegarde des données en cas de panne de courant
- grande durée de vie
- UL-Certifié


Applications

Mesure de temps, intervalles de maintenance pour appareils de mesure (respirateurs, oxygène, dialyse), petit appareils, lampes UV, tableaux d'affichage de véhicules

Caractéristiques techniques:


Raccordement électrique:	Cosse plate 0,8 x 6,3	Remise à zéro:	aucune	
Puissance absorbée:	AC	max. 0,4 VA	Température de service:	-30 ... +65 °C
	12 V DC:	max. 0,08 W	Position de montage:	indifférente
	48 V DC:	max. 0,7 W	Indice de protection:	IP 65
Plage de tension:	115/230 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz, 10 ... 80 V DC	Boîtier:	Plastique PC (Polycarbonate)	
Durée d'activation:	100 %	Poids:	HR 76.1 : 56 g HR 76.2 : 54 g	
Décades:	6: 9999.99 h	Précision:	< 0,02%	
Sens de comptage:	additionnant	Certifié:	UL pour USA	
Taille des chiffres:	3,5 mm			
Couleur des chiffres:	blanc sur fond noir			

HR 76.2



V	N° d'art. (AC, 50/60 Hz)	N° d'art. (DC)
10 ... 80		0.135.200.373
115	0.135.200.301	
230	0.135.200.302	

HR 76.1



V	N° d'art. (AC, 50/60 Hz)	N° d'art. (DC)
10 ... 80		0.135.100.373
115	0.135.100.301	
230	0.135.100.302	