

Datenblatt Artikel 823300

Ballon/Vorratsbehälter 5 L ohne Skala

mit UV-Schutz, naturfarben

- große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei



EAN	4007228705003
brutto Kg	0,65
Best.einheit	Stück
VE	5
Mindest.Best.	5
Volumen m3	0,06764
Breite Karton	320
Tiefe	167
Btl in Karton	0
Höhe Karton	475
Länge Karton	445
Stück / Lage	30
Gewicht VE	0,400
Höhe Pal	2,05
Kartons pro Lage	6
Höhe	348
Lagen	4
netto Kg	0,57
Summe Kartons	24
Breite Pal	0,8
Bruttogewicht VE Kg	3,25
Farbe	natur
Länge Pal	1,2
Volumen L	5
Zolltarif	39233090
Breite	167

Brutto Gewicht Pal Kg	98
Stück / Palette bzw Kiste	120