

Artikelnummer: 127590

Kurzbeschreibung: Spänebehälter SGU 50, verzinkt

Langbeschreibung: Spänebehälter SGU 50: Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch a'Èœ 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Inhalt in m⁻³: 0,50

Tragfähigkeit in kg: 1000

Eigengewicht in kg: 137 Ma sse (L x B x H) in mm: 1440 x 780 x

680

EAN/GTIN: 4052462025103

