

Anfahr- und Säulenschutz

NEUHEIT



Perfekter Rumdumschutz, Rohrdurchmesser 60/48 mm


- einfache Montage
- 2 mm Wandstärke
- für den Außeneinsatz geeignet
- Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (12/100) oder 8 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)



① - ⑥



Gütestahlbügel in halbrunder Form zum Schutz gegen Anfahrsschäden, Rohrdurchmesser 48 mm



- einfache Montage
- hochwertiger Stahlbügel
- 2 mm Wandstärke
- feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung mit 8 Universaldübeln (12/100), optional lieferbar

Typ	① L-520	② VZ-520	③ L-620	④ VZ-620	⑤ L-720	⑥ VZ-720	⑦ L-3	⑧ L-3.3
Maße außen B x T x H [mm]	520 x 520 x 600	520 x 520 x 600	620 x 620 x 600	620 x 620 x 600	720 x 720 x 600	720 x 720 x 600	350 x 300 x 1000	350 x 300 x 1500
Maße innen B x T [mm]	400 x 400	400 x 400	500 x 500	500 x 500	600 x 600	600 x 600	250 x 275	250 x 275
Bestellnummer feuerverzinkt/ kunststoffbeschi	219-737-62	-	219-739-62	-	219-741-62	-	219-746-62	219-747-62
Bestellnummer feuerverzinkt	-	219-736-62	-	219-738-62	-	219-740-62	-	-

Kabel- und Rohrleitungsschutz

- zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrsschäden
- Stahlprofil in U-Form zur Wandmontage
- einfache Montage, 4 mm Wandstärke
- Befestigung mit 4 Universaldübeln (12/100), optional lieferbar
- für Innen und Außen lieferbar

Typ	L-1.1	VZ-1	L-2.2	VZ-2
Maße außen B x T x H [mm]	292 x 230 x 300	292 x 230 x 300	292 x 230 x 500	292 x 230 x 500
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	219-743-62	-	219-745-62	-
Bestellnummer feuerverzinkt	-	219-742-62	-	219-744-62



Zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw.



Rammschutzbügel zum Wegnehmen

- **erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln**
- **zum vorübergehenden Sperren oder Freigeben von z. B. Zuwegen oder Regalgängen**

- der Rohrbügel wird in die Bodenplatte eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
- Stahlschutzbügel (Ø 76 mm), gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz
- Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (12/100) oder 8 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)

Maße außen B x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Bestellnummer	180-225-62	180-226-62	180-227-62	180-228-62
ZUBEHÖR	Universaldübel (mit Schraube), 12/100, 1 Stck.		Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.	
Bestellnummer	233-427-62		233-428-62	



Anwendungsbeispiel, zum Wegnehmen.