

## Blume Förderanlagen rouleau de manutention



surface de roulement en acier, force 120 kg, longueur x diamètre 200 x 50 mm, avec axe fileté



Numéro d'article: 105097

## Blume Förderanlagen Rouleau de manutention

### Rouleau individuel

rouleau de manutention

- surface de roulement en acier
- force 120 kg
- longueur x diamètre 200 x 50 mm
- avec axe fileté
- longueur de serrage 219 mm

### Détails techniques



manutention dynamique	convoyeurs	longueur	200 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	diamètre	50 mm
composants de convoyeur	rouleau	type d'axe	axe fileté
type de roulettes	rouleau de manutention	longueur de serrage	219 mm
matériau	acier	Poids	0,6 kg
charge	120 kg		

### Cela s'adapte aussi ...

505362



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir

520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm