

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 21 l, en polypropylène en bleu, Parois pleines, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties

Numéro d'article: 863572



Bac gerbable norme Europe

avec couvercle rabattable à charnières


bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm
- capacité 21 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois pleines, fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	charge	30 kg
capacité	21 l	capacité de gerbage	250 kg
hauteur	220 mm	couvercle	oui
longueur	400 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
largeur	300 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	non
recyclable	oui	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	1,69 kg
structure de cloison	plein		

Accessoires

863801



plombs, pour bac gerbable norme Europe

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion