

Broszura informacyjna

25 01 140

Szczypce tnące półokrągłe (szczypce radiowe)

DIN ISO 5745



- Idealne do precyzyjnego chwytania i cięcia
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Ze szczękami prostymi
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	25 01 140
EAN	4003773033158
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	90 g
Wymiary	140 x 53 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6 mm
Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Długość szczęki (L3)	42,0 mm
Szerokość główki (W3)	15 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych