

Cascoo bokwiel

draagvermogen 300 kg, diameter 200 mm, naaf lengte 59 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243525



bokwiel

- draagvermogen 300 kg
- diameter 200 mm
- naaf lengte 59 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met glijlager
- schroefgatafstand 105x76/84 mm
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	RVS
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaf lengte	59 mm
wiel-ø	200 mm	afstand schroefgat	105x76/84 mm

materiaal velg	polyamide	gewicht	1,52 kg
wiellager	glijlager		