

MAUL

Lampadaire à LED MAULjet, dimmable

- variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels
- lumière directe puissante pour le plan de travail et indirecte pour l'éclairage de la pièce
- rapport qualité/prix imbattable
- émission vers le haut 65 % et vers le bas 35
- extrêmement économique : technique LED moderne
- ne gêne pas : la plaque de base découpée peut être positionnée autour d'un pied de table
- concept de sécurité technique Made by MAUL

- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E et une de classe D**

- la lampe contient des LED intégrées
- possibilité de remplacement de la source lumineuse et de l'appareillage par un électricien qualifié
- puissance : 51 W
- consommation d'énergie pondérée : 2 x 21 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 2617 lumens / 3218 lumens
- efficacité lumineuse : 119 & 146 lumens / watt
- température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre) vers le haut et vers le bas
- intensité lumineuse max. : vers le haut : 1520 Lux (distance de mesure 85 cm), 940 Lux (distance de mesure 110 cm), vers le bas : 1080 Lux (distance de mesure : 85 cm), 660 Lux (distance de mesure : 110 cm)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 82
- durée de vie : 2 x 50.000 heures
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe


- éclairage combiné du poste de travail avec lumière directe et indirecte, efficace et équilibré
- haute qualité de lumière, indépendante de l'éclairage ambiant naturel ou artificiel
- réglage individuel de l'éclairage de la pièce et du poste de travail en fonction des besoins de la personne et de ses activités
- pas de bruits parasites gênants & pas de scintillement, la lumière fonctionne immédiatement et sans scintillement
- colonne robuste en aluminium
- hauteur de 1.950 mm
- tête de lampe fermée, env. 950 x 98 x 37 mm
- interrupteur sur la tête de lampe
- socle robuste en acier avec patins, 500 x 225 x 6 mm
- longueur du câble : 1,8 m





Lampadaire à LED MAULjet, argent



Lampadaire à LED MAULjet, blanc



Vue détaillée



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED MAULjet	socle	argent	51 watts	4000 K	100-240 V	D & E	8257595	62060611
		blanc	51 watts	4000 K	100-240 V	D & E	8257502	62060610