

Bauer

Mini-Kippbehälter

MGU 270

Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 780 mm, Inhalt 0,27 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 218115

Bauer Mini-Kippbehälter MGU 270

Mini-Kippbehälter

- extra niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 780 mm
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Inhalt 0,27 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 103 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 150 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Einfahrtaschen



Technische Details

Behältertyp Kippbehälter



Kippsicherung Kippsicherung gegen

			Abrutschen
Inhalt	0,27 m³	unterfahrbar	ja
Höhe	450 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Länge	1385 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Breite	780 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Traglast	1000 kg	Einfahrtaschenabstand	150 mm
Bauart	extra niedrige Bauform	Ablasshahn	nein
Höhe Schüttkante	350 mm	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Material	Stahl	stapelbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	nestbar	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Oberfläche	verzinkt
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippausführung	Abrollautomatik	Gewicht	103 kg

Zubehör

218134		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Mini-Kippbehälter 0,27 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
218137		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Mini-Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Dazu passt auch ...

525102		Abdeckhaube, für 2 gestapelte Gitterboxen, Höhe x Länge x Breite 1930 x 1250 x 850 mm, in braun
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm