


Technisch specificatieblad

Aardingsklemmen, met schroefcontacten, 7
klemposities
Artikelnr. 2054019



Aard-aansluitklem met 7 klemmen tot 16 mm².
Klemrail messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, voor
opklikken op DIN-rail 35 x 7,5 mm conform NEN-EN-IEC 60715 (voorheen DIN EN 50022) (dwars)
of vlakke rail 10 x 2-2,5 mm (langs).



PA Polyamide

Extra productbeschrijving 1 | 60/N 7 en 60/S 7: met 7 klemmen tot 16 mm².

Stamgegevens


Bestelnr.	2054019
Type	60 S 7x16 GN
Omschrijving 1	Aardingsklem
Dimensie	7x16mm ²
Kleur	groen
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	2,90 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Aardingsklemmen, met schroefcontacten, 7
klemposities
Artikelnr. 2054019



Technische gegevens



Lengte	51,00 mm
Zijhoogte	20,00 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	<input type="checkbox"/>
Aantal klemmen	7,00
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor flexibele ader	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor massieve ader	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor meeraderige geleiders	<input type="checkbox"/>
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale doorsnede	10,00 - 16,00 mm ²
Aantal polen	7,00
Doorsnede	7 klemmen tot 16 mm ² mm ²