

fetra Schrankwagen GREY EDITION

Traglast 400 kg, Plattform aus Holz, Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035/RAL7016, Unterbauten: 1 Schrank, 6 Schubladen, Abrollrand, Höhe x Länge x Breite 995 x 1080 x 590 mm, mit TPE-Bereifung



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 215354

fetra Tisch- und Schrankwagen GREY EDITION

Traglast 400 kg

Schrankwagen






- Traglast 400 kg
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035/RAL7016
- Stahlblechkonstruktion
- Unterbauten: 1 Schrank, 6 Schubladen, Abrollrand
- 6x95 mm
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Höhe x Länge x Breite 995 x 1080 x 590 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Höhe	995 mm
Wagentyp	Schrankwagen	Länge	1080 mm
Traglast	400 kg	Breite	590 mm
Ladeflächenlänge	985 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	590 mm	Durchmesser Rad	160 mm
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 6 Schubladen, Abrollrand	Radlager	Rillenkugellager
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast pro Ebene	80 kg	Material	Stahlblech
Schubladen Anzahl	6 Stück	Radanordnung	rechteckig
Schubladen Anzahl x Höhe	6x95 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schubladenbreite	280 mm	Farbe	RAL7035/RAL7016
Schubladentiefe	470 mm	Auflage Ausführung	Abrollrand
Schubladentraglast	35 kg	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Schrank	1 Stück	Garantie	10 Jahre
Schränke Anzahl	1 Stück	Anlieferung	zerlegt
Türtyp	Flügeltür	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Schließsystem	Zylinderschloss	Gewicht	71 kg
Material Plattform	Holz		

Zubehör

225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau