



TEKNISK SPECIFIKATION TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE SPECIFIKATION			
Kvalitet/ Quality/ Qualität: 880-UTX	Dato/ Date/ Datum: 02.01.09		
			Standard/ Method/ Standard
Vægt/ Weight/ Gewicht	g/m ²	240	EN 12127
Komposition/ Composition/ Gewebemischung	%	100% polyester	
Konstruktion/ Construction/ Webkonstruktion	3/1 twill		
STYRKE /PHYSICAL PROPERTIES/ FESTIGKEIT			
Slidstyrke/ Abrasion resistance/ Strapazierfähigkeit (Mindestwert)	t	> 100.000	EN ISO 12947
Brudstyrke kæde/ Tensile Warp/ Bruchfestigkeit Kette (Mindestwert)	N.	1.100	EN ISO 13934-1
Brudstyrke skud/ Tensile Weft Bruchfestigkeit Schuss (Mindestwert)	N.	900	EN ISO 13934-1
Rivstyrke kæde/ Tearing strength Warp/ Reißfestigkeit Kette (Mindestwert)	N.	40	ISO 13937-2
Rivstyrke skud/ Tearing strength Weft/ Reißfestigkeit Schuss (Mindestwert)	N.	40	ISO 13937-2
FARVEÆGTHEDER/ COLOUR FASTNESS/ FARBECHTHEIT			
Vask/ Washing/ Waschtechtheit	Note	4	ISO 105-C06
Sved/ Perspiration/ Schweißechtheit	Note	4	ISO 105-E04
Lys/ light/ Lichtecktheit	Note	5-6	ISO 105-B04
Gnid, våd/ Rubbing, wet/ Reibechtheit nass (Kette/Schuss)	Note	4	ISO 105-X12
Gnid, tør/ Rubbing dry/ Reibechtheit trocken (Kette/Schuss)	Note	4	ISO 105-X12
Dimensionsstabilitet/ Dimensional stability/ Dimensionsstabilität	%	<1	EN 25077
Vandsøjle/ Water resistance/ Wassersäule	mm H ₂ O	>4.000	ISO 20811
Åndbarhed/ Water vapour permeability/ Åndbarhed	g/m ² /24 hrs	5.000	CUP METHOD
Finish/ Finish/ Ausführung	Water and soil repellent		
Certifikater/ Certificates/ Zertifikate	ENV 343 – class 3/3 – (h.v. colors : EN 471)		
Vaskesymboler/Landry symbols/ Pflegetegn			
Bemærkninger/ Remarks/ Bemerkungen:			