

fetra diable d'empilage

force 300 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, pelle vissable et remplaçable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

Numéro d'article: 242951



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



diable d'empilage

- convient pour pour charges rondes telles que rouleaux, bidons ou seaux
- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1300 x 580 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en tube d'acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignée de sécurité
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diable de manutention	diable d'empilage	roulement	roulement à rouleaux
convient pour (produit/matériau)	charges rondes	Ø de roue	260 mm
charge	300 kg	matériau de jante	plastique
largeur de pelle	480 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	300 mm	hauteur	1300 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur	580 mm
matériau	tube d'acier	profondeur	677 mm
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
surface	finition peinture époxy	livraison	démonté
couleur	bleu brillant // RAL5007	Poids	20 kg

Cela s'adapte aussi ...

204036		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein
863721		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties