

Productinformatie

95 41 165

Kabelschaar



- Multifunctioneel gereedschap voor de verwerking van NYM-kabels van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² (snijden, ontmantelen, afstrippen)
- Universele afstripplaats voor beide massieve geleiderdoorsneden
- Zekere centrering van de kabel op het afstrip gedeelte door de V-vormige geometrie
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Met klembeveiliging
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

MM

Algemeen

Artikel-nr.	95 41 165
EAN	4003773078609
Schaar	gebruineerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	220 g
Afmetingen	165 x 42 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	35 mm ²
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	1,5 mm ² / 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



95 41 165: met afstripfunctie



95 41 165