

hofe stelling met opvanglegborden - aanbouwveld

voor opslag onderdak, hoogte x
breedte x diepte 2500 x 1310 x 635
mm, 5 niveaus met
opvanglegborden, gebruik
tweezijdig - flexibele opstelling
vrijstaand in de ruimte mogelijk,
staander van staal met
corrosiebeschermende zinklaag,
traversen met
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 201584



hofe Stelling met opvanglegborden

Aanbouwstelling

stelling met opvanglegborden - aanbouwveld

- voor opslag onderdak
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 635 mm
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 5 niveaus met opvanglegborden
- opvangvolume opvangbak 35 l
- niveaus met rand en veiligheidsfels
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan

bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant

- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- volgens Duitse beroepsvereniging UVV BGR 234
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614
- 5 jaar garantie
- niet toegestaan voor de opslag van aquatoxische en ontvlambare vloeistoffen

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingtype | stelling met opvanglegborden | opvangvolume opvangbak | 35 l |
| opslagtype gevaarlijke stoffen | stelling | stabiliteit / versterking / vers | stabiliteitsliggers |
| stellingsysteem | kliksysteem | staander uitrusting | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde |
| stellingveld | aanbouwveld | materiaal standaard | staal |
| opslagplaats | onderdak | materiaal vloer | staal |
| geschikt voor (product/materiaal) | kleinemballage | materiaal | staal |
| hoogte | 2500 mm | oppervlak legbord | verzinkt |
| breedte | 1310 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| diepte | 635 mm | oppervlak traversen | verzinkt |
| vakbreedte | 1300 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vakdiepte | 600 mm | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype | opvanglegborden | garantie | 5 jaar |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | gewicht | 61 kg |
| legborden / niveaus uitrusting | rand // veiligheidsrand | | |

Gerelateerde Producten

865545



opvanglegborden voor stelling met opvanglegborden, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

200803



stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

| | | |
|--------|---|--|
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage |