

onderwagen voor kratten

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
platform doorbroken, platform van
hogedruk polyethyleen met
afrolrand, vuurrood, onderstel in
vuurrood, 4 zwenkwielen, Met TPE-
banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 219855



Onderwagen

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform doorbroken
- platform van hogedruk polyethyleen met afrolrand, vuurrood
- onderstel in vuurrood
- constructie gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- Met TPE-banden op polypropyleen-velg
- conform HACCP

Technische details

transporttoestel dolly

stuurstang nee

type roller	onderwagen voor kratten	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	300 kg	banden	TPE
euronorm	ja	materiaal velg	polypropyleen
lengte laadvlak	600 mm	wiel-ø	100 mm
breedte laadvlak	400 mm	lengte	610 mm
platform	doorbroken	breedte	410 mm
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	kleur	vuurrood
platform uitrusting	afrolrand	certificering	HACCP
materiaal verwerking	gelast	gewicht	5,4 kg