

bandenwagen

draagvermogen 100 kg, 1 etages, laadvlakte lengte 940 mm, hoogte x lengte x breedte 890 x 1130 x 527 mm, frame met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 224735

Bandenwagen

bandenwagen

- draagvermogen 100 kg
- 1 etages
- laadvlakte lengte 940 mm
- hoogte x lengte x breedte 890 x 1130 x 527 mm
- bodemplaat van hout, etage open
- frame met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	breedte	527 mm
type wagen	bandenwagen	euronorm	nee
draagvermogen	100 kg	materiaal	staal
lengte laadvlak	940 mm	stuurstang	nee
etages aantal	1 stuks	wagen uitrusting	bodemplaat van hout, etage open
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	oppervlak	kunststof coating
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	890 mm	gewicht	21 kg

länge 1130 mm