

## PAVOY schoonmaakkast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1800 x 600 x 500 mm, Links uitgerust met 4 legborden, rechts met 1 kledingstang met 6 haken, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 501791



## PAVOY Schoonmaakkast Basis Plus

schoonmaakkast





- hoogte x breedte x diepte 1800 x 600 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- opliggende deuren met binnenliggende scharnieren en stootdempers
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 5 niveaus met Stalen bodem
- Links uitgerust met 4 legborden, rechts met 1 kledingstang met 6 haken
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	gereedschapskast	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vakken	2 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
hoogte	1800 mm	kast uitrusting	legborden, kledingstang, haak
breedte	600 mm	scheidingswand	nee
diepte	500 mm	kast links uitrusting	legborden
breedte vak	300 mm	kast rechts uitrusting	1 kledingstang met 6 haken
legborden / schappen aantal	5 stuks	hoedenplank	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	kledingstang	ja
onderbouw	sokkel	kledinghaak aantal	6 stuks
afsluitbaar	ja	type deur	vleugeldeur
sluitsysteem	cilinderslot	deur uitvoering	opliggend, binnenliggende scharnieren, stootdempers
materiaal	plaatstaal	certificering	GS // TÜV
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	42 kg

## Dit past ook bij ...

142287		kledinghanger, van hout in zwart
222659		watrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
222660		Multifunctionele reiniger, fles met 5 l inhoud, voor alle afwasbare oppervlakken, verwijdert vet en vuil, geur Citroen, kleur geel
222831		papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd
504275		wandklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit

