

ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - ST, 20 m

Artikelnummer	11.04.5220
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5220
EAN (Einzelstück)	7611990111602

roline
Designed for Professionals



Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

- Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung; mit Verstärker auch bis zu 100m
- Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm) bestehend aus: 3 Koaxleitungen für die RGB-Signale und 7 AWG 28 Adern
- Handverriegelungsschrauben

ROLINE VGA Kabel mit HD D-Sub-Steckern 15-polig für Videoübertragungen mit einer Auflösung von bis zu 1280×720 Pixel

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in schwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Die Steckverbindung wird durch die Handverriegelungsschrauben zusätzlich gesichert.

Das ROLINE VGA-Kabel überträgt Videosignale flüssig und störungsfrei. Das Verbindungskabel mit HD D-Sub-Steckern eignet sich beispielsweise als Verbindungskabel zwischen Computer, Laptop oder Grafikkarte und einem Anzeigegerät wie Monitor, Beamer oder Fernseher. Die äußerst strapazierfähige Kabel-Ummantelung ist doppelt geschirmt, was der Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen dient.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
------------	--------

Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	VGA-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	20 m
Seite 1 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Kabelaufbau	3 Coax RGB 7xAWG28
Gewicht	1630.6 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	2.28 kg