

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 3 m x 300 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 126778



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 300 mm
- breedte 380 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	500 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	3 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	300 mm	gewicht	47,6 kg
breedte	380 mm		

Gerelateerde Producten

130334		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm
130469		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm
130629		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en vering
133423		steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135418		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508095		steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508101		steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508108		steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508114		steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508121		steun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw