

## armoire superposable pour Armoire vestiaire

4 compartiments, largeur  
compartiment 250 mm, hauteur x  
largeur x profondeur 500 x 1000 x 500  
mm, porte à battants, butée de  
porte à droite, angle d'ouverture de  
porte 110 °, verrouillable avec  
Serrure porte-cadenas de sécurité  
pour cadenas, corps en acier avec  
thermolaquage RAL7035 gris clair,  
face avant en acier avec  
thermolaquage en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 267202



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 4 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 1000 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

### Détails techniques

type d'armoire armoire superposable

verrouillable oui

pour type d'armoire	Armoire vestiaire	système de fermeture	Serrure à pêne rotatif
compartiments	4 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	500 mm	surface de corps	thermolaqué
largeur	1000 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur intérieure	471 mm	matériau de face avant	acier
profondeur	500 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur de compartiment	250 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type de porte	porte à battants	installation	paroi
Butée de porte	à droite	titre Armoires	\$B Rehausse \$S \$M pour armoire à portes battantes
angle d'ouverture de porte	110 °	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
modèle de porte	à fleur, gonds intérieurs	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
dimensions intérieures de la por	433 mm	Poids	17,51661 kg