

## VARIOfit pallet-stapelbeugel

met kleminrichting, constructie van staal (gelast), belasting 300 kg, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm, nuttige hoogte 1200 mm, beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 311543



VARIOfit



## VARIOfit Pallet-stapelbeugel

pallet-stapelbeugel

- met kleminrichting
- constructie van staal (gelast)
- belasting 300 kg
- hoogte 1200 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm
- nuttige hoogte 1200 mm
- 3-voudig stapelbaar
- beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

## Technische details

type verpakking pallet-stapelbeugel

diepte 1000 mm

|                         |                    |            |                   |
|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| uitvoering stapelbeugel | met kleminrichting | last       | 300 kg            |
| materiaal               | staal              | stapelbaar | ja                |
| materiaal verwerking    | gelast             | oppervlak  | gelakt            |
| nuttige hoogte          | 1200 mm            | kleur      | blauw // RAL 5012 |
| voor palletafmetingen   | 1200 x 1000 mm     | uitvoering | type 1            |
| hoogte                  | 1200 mm            | gewicht    | 30 kg             |
| breedte                 | 1200 mm            |            |                   |

## Dit past ook bij ...

202873



steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

528957



orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs