

Edelstahl-Auffangwanne pro-line

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 400 l, Höhe x Breite
x Tiefe 390 x 1260 x 1342 mm, mit
herausnehmbarem Gitterrost aus
Edelstahl

Artikelnummer: 235660



Edelstahl-Auffangwanne





- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 400 l
- Höhe x Breite x Tiefe 390 x 1260 x 1342 mm
- Traglast 1400 kg
- mit herausnehmbarem Gitterrost aus Edelstahl
- Staplertaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Traglast | 1400 kg |
| Auffangwannentyp | Edelstahl-Auffangwanne | Material | Edelstahl 1.4301 |
| Lagerort | unter Dach | Auffangwanne Ausstattung | Gitterrost |
| Auffangvolumen | 400 l | Material Gitterrost | Edelstahl |
| Kapazität | 4 x 200-Liter-Fass | Unterbau | Staplertaschen |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe | unterfahrbar | ja |
| Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit ÜHP- Zulassung | Unterfahrhöhe | 100 mm |
| Höhe | 390 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Breite | 1260 mm | Gewicht | 124 kg |
| Tiefe | 1342 mm | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen |