

ADB Universalschrank


Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 420 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss, Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 274733



Universalschrank

- Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 420 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- Aus Stahl
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Jede Tür ist mit geräuschkämpfenden Gummipuffern ausgestattet
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss




- 2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
- Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- GS- und TÜV-geprüft
- Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Tür Ausführung	einschlagend
Schranktyp	Universalschrank	Türdämpfung	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstätten, Lagerhallen	abschließbar	ja
elektrisch leitend	nein	Schließsystem	Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließfunktion	2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	920 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	420 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Stabilität	allseitige Abkantung	Türöffnungswinkel	180 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	50 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	blau // RAL5012	Anlieferung	fertig montiert
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	54 kg

Zubehör

272406		Fachboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 910 x 600 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

146394		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in silber, Rückseite magnetisch
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, In altrosa

221343		Karton-Regalkasten, Inhalt 2,4 l, Höhe x Breite x Tiefe 120 x 111 x 223 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
337944		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm, Aus Polyethylen in rot
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz