

Anziehmoment (Nm) weicher Schraubfall 720°	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Drehrichtung	Luftverbrauch unter Last (l/s) (cfm)	Gewicht (kg)	Werkzeug-Aufnahme SWF = Schnellwechselfutter	Anschlussgewinde	Lichte Schlauchweite (mm)	Bemerkungen	Lieferumfang
5,5-13	700	R/L	10,2 21,6	1,4	1/4" SWF	G 1/4"	10	Drückerstart	Arretierhaken Schlauchnippel G 1/4" Schalldämpfer Zusatzhandgriff ø 46 mm
8,5-21	400	R/L	10,2 21,6	1,4	1/4" SWF	G 1/4"	10	Drückerstart	
8,5-21	400	R/L	10,2 21,6	1,4	7/16" SWF	G 1/4"	10	Drückerstart	
8,5-16	800	R	9,4 19,9	1,4	1/4" SWF	G 1/4"	10	Schub- und Drückerstart	Arretierhaken Schlauchnippel G 1/4" Schalldämpfer Zusatzhandgriff ø 46 mm
8,5-20	640	R	9,4 19,9	1,4	1/4" SWF	G 1/4"	10	Schub- und Drückerstart	
5,5-13	700	R/L	10,2 21,6	1,4	1/4" SWF	G 1/4"	10	Schub- und Drückerstart	
8,5-21	400	R/L	10,2 21,6	1,4	1/4" SWF	G 1/4"	10	Schub- und Drückerstart	
8,5-21	400	R/L	10,2 21,6	1,4	7/16" SWF	G 1/4"	10	Schub- und Drückerstart	
8,5-27	450	R	9,4 19,9	1,4	7/16" SWF	G 1/4"	10	Schub- und Drückerstart	