

Artikelnummer: 132841

Kurzbeschreibung: Lekbak AW 1000-10/2, groen RAL 6011

Langbeschreibung: Lekbak AW 1000-10/2: Voor de opslag van containers (IBC) of vaten. Constructie van 3 mm plaatstaal. 100 mm tussen bodem van het product en de vloer. Verzinkt tralierooster. Overeenstemmingsverklaring volgens StawaR, goedgekeurd voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-3, vervuilende vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-4. Gelakt of thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.[ul] Zonder vulopzet Voor 10 vaten van 200 liter of 2 IBC-containers van 1000 liter Buitenafm. (lxbxh): 2690 x 1560 x 375 mm Opvangvolume: 1000 liter Gewicht: gelakt 274 kg, verzinkt 294 kg[ul]

