


META

paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes

hauteur x largeur 1100 x 2700 mm, pour traverses longueur 2700 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, grillageparoi

Numéro d'article: 500962



META Paroi arrière grillagée

pour la sécurisation de rayonnages simples

paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes

- hauteur x largeur 1100 x 2700 mm
- convient pour sécurité contre la chute accidentelle des marchandises entreposées
- pour traverses longueur 2700 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- grillageparoi
- instruction de montage : chaque paroi arrière grillagée requiert un kit de fixation avec support et vis

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur	2700 mm
type de rayonnage	accessoires		2700 mm
accessoires de	mur	matériau	acier

rayonnage			
pour type de rayonnage	rayonnage à palettes	surface de paroi	finition peinture époxy
convient pour (application)	sécurisation des marchandises	couleur de panneau	bleu gentiane // RAL5010
type de cloison	paroi arrière grillagée	instruction de montage	chaque paroi arrière grillagée requiert un kit de fixation avec support et vis
exécution paroi	grillage	Poids	17,1 kg
hauteur	1100 mm		

Accessoires

227966		kit de fixation pour paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
227967		kit de fixation pour paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

203461		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
507316		chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide
513209		escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins