

Bockrolle

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.

Ausführung:



Gehäuse gepresst.

Hinweis:

Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.

Zeichnungen

Bockrolle



Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Tragfähigkeit kg
K1771.100371	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	37	60	-	85	100	9	140	100	80	280
K1771.125401	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	60	-	85	125	9	165	100	80	300
K1771.150501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	50	80	75	110	150	11	197	140	105	400
K1771.200501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	50	80	75	110	200	11	245	140	105	600

