

Cemo container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische,
brandbare en agressieve stoffen,
hoogte x breedte x diepte 1400 x
1500 x 850 mm, bodemopvangbak
met rooster

Artikelnummer: 201424



Cemo depot voor gevaarlijke stoffen van GVK

container voor gevaarlijke stoffen

- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en agressieve stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1400 x 1500 x 850 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- constructie van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in oranje/grijs
- deur: kap
- bodemopvangbak met rooster
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- opvangvolume bodemopvangbak 200 l
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	200 l
type container	container voor gevaarlijke stoffen	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
opslagplaats	buiten	isolatie	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en agressieve stoffen	type deur	kap
hoogte	1400 mm	materiaal container	GVK (glasvezelversterkt kunststof)
breedte	1500 mm	kleur container	oranje/grijs
diepte	850 mm	materiaal rooster	staal
container uitrusting	zonder	oppervlak rooster	verzinkt
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
capaciteit	2 x 200 liter vat	gewicht	85 kg

Gerelateerde Producten

201426		kogelafapkraan, schroefdraad 1/2"
201428		kogelafapkraan, schroefdraad 3/4"
201429		vatenbok voor container voor gevaarlijke stoffen

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage