

Lakape Euronorm-stapelbak Favorit

hoogte x lengte x breedte 145 x 300 x 200 mm, inhoud 5,5 l, van polypropyleen in blauw, Wanden doorbroken, bodem gesloten

VE 8 stuks

Artikelnummer: 203982



Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 145 x 300 x 200 mm
- inhoud 5,5 l
- draagvermogen 20 kg
- belasting 300 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden doorbroken, bodem gesloten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details




| | | | |
|----------|-----------|------------------|----------------------|
| baktype | Stapelbak | vloerconstructie | gesloten |
| euronorm | ja | draagvermogen | 20 kg |
| inhoud | 5,5 l | last | 300 kg |
| hoogte | 145 mm | plafond | als accessoire (niet |

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| | | | inbegrepen) |
| lengte | 300 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| breedte | 200 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| materiaal | polypropyleen | temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +80 °C |
| stapelbaar | ja | geschikt voor rollenbanen | ja |
| nestbaar | nee | kleur | blauw |
| vouwbaar | nee | garantie | 5 jaar |
| wandconstructie | doorbroken | gewicht | 3,2 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 102189 |  | inzetbak, voor stapelbak 13 l, hoogte x lengte x breedte 120 x 86 x 73 mm, van polypropyleen in geel |
| 508883 |  | afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart |
| 508892 |  | oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart |
| 509425 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509428 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 530307 | | etikettenclip voor Euronorm-stapelbak, van metaal |
| 531616 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 531617 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 789403 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden |
| 992484 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 229873 |  | barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |