

Blume Förderanlagen bocht 90 ° voor rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baanbreedte 400 mm, asafstand 50 mm



Artikelnummer: 311521



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Bocht 90°

bocht 90 ° voor rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 20 mm
- baanbreedte 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 50 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 150 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte	440 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	150 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	50 mm
buiging	90 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	staal	materiaal frame	staal
diameter rol	20 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 400 mm

gewicht 21,6 kg


Gerelateerde Producten

429281



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte

429292



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte