


## Rollcart laadbord voor zware belastingen



draagvermogen 1000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2000 x 1000 mm,  
platform van MDF in beuken,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 404957

## Rollcart Laadbord voor zware belastingen

### Draagvermogen 1000 kg

laadbord voor zware belastingen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen

### Technische details

|                     |                |                      |                          |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| transporttoestel    | transportwagen | materiaal            | staal                    |
| type wagen          | laadbord       | materiaal verwerking | gelast                   |
| draagvermogen       | 1000 kg        | euronorm             | nee                      |
| constructies        | geen           | wagen uitrusting     | excl. uitrusting         |
| lengte laadvlak     | 2000 mm        | stuurstang           | nee                      |
| breedte laadvlak    | 1000 mm        | wielstand            | rechthoekig              |
| materiaal platform  | MDF            | wiellager            | kogellager               |
| kleur platform      | beuken         | oppervlak            | m. poedercoating         |
| wielen aantal/soort | 2 wielen       | kleur                | gentiaanblauw // RAL5010 |

|        |                |         |       |
|--------|----------------|---------|-------|
| banden | massief rubber | gewicht | 67 kg |
| wiel-ø | 200 mm         |         |       |

## Gerelateerde Producten

404951



hefroller voor zwaarlast-laadbord, draagvermogen 1000 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje, 2 wielen, met massief rubberbanden