

KERN

Zählwaage

CIB 10K-3

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe
315 x 215 mm, Wägebereich von 15
kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten

Artikelnummer: 235912

KERN



KERN Zählwaage CIB 10K-3

- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 315 x 215 mm
- Wägebereich von 15 kg
- Ablesbarkeit in 1 g Schritten
- Einschwingzeit von 2 Sekunden
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare
- 3 LC-Displays
- Netzadapter 100-240V/50/60 Hz

Technische Details

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Waagentyp | Zählwaage | Akkuladedauer | 14 h |
| Material Plattform | Edelstahl | Waage Ausstattung | 3 LC-Displays |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Plattformbreite | 315 mm | Stückzählfunktion | ja |
| Plattformtiefe | 215 mm | Tarieren | ja |
| Wägebereich | 15 kg | WEEE- Registrierungsnummer | DE80821200 |
| Ablesbarkeit | 1 g | WEEE-Geräteart | Kleingerät KAT 5 |
| Einschwingzeit | 2 s | Marke laut EAR-Register | KERN |
| Waage Funktionen | Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare | Gewicht | 5,184 kg |
| Spannungsversorgung | Netzadapter 100- 240V/50/60 Hz | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 216459 |  | PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 221342 |  | Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier |
| 231458 |  | Faltpapier, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recyclbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss |
| 235833 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau |