


TECHNISCHES DATENBLATT



Typen-Nummer	AGM 592 01	
Artikelnr. Batterie	016592010101	
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-2	
Anwendungsgebiet	Starterbatterie Start-Stopp	
Elektrische Werte		
Nennspannung	12V	
Nennkapazität	92 Ah (K20)	
Kaltstartstrom	850 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	H8	
Länge max.	354mm	
Breite max.	175mm	
Kastenhöhe max.	190mm	
Gesamthöhe max.	190mm	
Batteriegewicht	Ca. 27,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte	Ca. 1,32 kg/Liter	
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger	48	
Ladungsträger-ID	Europalette	
Stück pro Lage	12	
Ausführung		
Bodenleiste	B13	
Schaltung	0	
Polausführung	1	
Separator	AGM Separator	
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung	
Rückzündschutz	Vorhanden	
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch	< 1g/Ah	
Nachfüllwasser		
Selbstentladung	Ca. 3 % pro Monat	
Ladestrom	Ca. 1/20 der Nennkapazität	
Ladespannung ²⁾	Max. 14,8 V	

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00143 erstellt am 2017-04-28 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original