


## Doigt d'indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme C

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Description du produit :

Les doigts d'indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.

L'encoche d'arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.

#### Matière :

Verrou 1.0503.  
Corps fileté et doigt d'arrêt 1.0718.  
Ressort de compression 1.4310.  
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.

#### Finition :

Corps fileté et verrou brunis.  
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.  
Ressort de compression poli.  
Capuchon de verrouillage en différents coloris :  
- gris foncé RAL 7021.  
- orange vif RAL 2004.  
- jaune colza RAL 1021.  
- rouge signalisation RAL 3020.  
- vert signalisation RAL 6032.  
- bleu signalisation RAL 5017.  
- gris clair RAL 7035.

#### Avantages :

Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.  
Disponible avec des capuchons de verrouillage en plastique de couleur au choix.  
Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

#### Sur demande :


Versions spéciales.

#### Accessoires :

Support de doigt d'indexage K0638.  
Douilles de positionnement K1290, K1839, K1840.

## Doigt d'indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme C

## Dessins



## Aperçu des articles

| Référence      | Forme | Couleur de composant | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW1 | Force du ressort initiale<br>F1 env. N | Force du ressort finale<br>F2 env. N |
|----------------|-------|----------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|-----|--|--------------------------------------|
| K1679.060410   | C     | gris foncé RAL 7021  | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.060510   | C     | gris foncé RAL 7021  | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.060610   | C     | gris foncé RAL 7021  | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.0604101  | C     | gris foncé RAL 7021  | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.0605101  | C     | gris foncé RAL 7021  | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.0606101  | C     | gris foncé RAL 7021  | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.060512   | C     | gris foncé RAL 7021  | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.060612   | C     | gris foncé RAL 7021  | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.060812   | C     | gris foncé RAL 7021  | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.0605121  | C     | gris foncé RAL 7021  | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.0606121  | C     | gris foncé RAL 7021  | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.0608121  | C     | gris foncé RAL 7021  | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.060616   | C     | gris foncé RAL 7021  | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| K1679.060816   | C     | gris foncé RAL 7021  | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| K1679.061016   | C     | gris foncé RAL 7021  | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| K1679.0606161  | C     | gris foncé RAL 7021  | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| K1679.0608161  | C     | gris foncé RAL 7021  | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| K1679.0610161  | C     | gris foncé RAL 7021  | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| K1679.060820   | C     | gris foncé RAL 7021  | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| K1679.061020   | C     | gris foncé RAL 7021  | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| K1679.061220   | C     | gris foncé RAL 7021  | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 20                                     | 60                                   |
| K1679.0608201  | C     | gris foncé RAL 7021  | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| K1679.0610201  | C     | gris foncé RAL 7021  | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| K1679.0612201  | C     | gris foncé RAL 7021  | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 20                                     | 60                                   |
| K1679.0604102  | C     | orangé pur RAL 2004  | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.0605102  | C     | orangé pur RAL 2004  | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.0606102  | C     | orangé pur RAL 2004  | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.06041012 | C     | orangé pur RAL 2004  | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.06051012 | C     | orangé pur RAL 2004  | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.06061012 | C     | orangé pur RAL 2004  | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 8                                      | 14                                   |
| K1679.0605122  | C     | orangé pur RAL 2004  | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.0606122  | C     | orangé pur RAL 2004  | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.0608122  | C     | orangé pur RAL 2004  | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.06051212 | C     | orangé pur RAL 2004  | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 8                                      | 15                                   |
| K1679.06061212 | C     | orangé pur RAL 2004  | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 8                                      | 15                                   |





## Doigt d'indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme C

### Aperçu des articles

| Référence              | Forme | Couleur de composant | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW1 | Force du ressort initiale<br>F1 env. N | Force du ressort finale<br>F2 env. N |
|------------------------|-------|----------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|-----|--|--------------------------------------|
| <b>K1679.06081688</b>  | C     | gris clair RAL 7035  | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| <b>K1679.06101688</b>  | C     | gris clair RAL 7035  | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| <b>K1679.060616188</b> | C     | gris clair RAL 7035  | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| <b>K1679.060816188</b> | C     | gris clair RAL 7035  | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| <b>K1679.061016188</b> | C     | gris clair RAL 7035  | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 15                                     | 35                                   |
| <b>K1679.06082088</b>  | C     | gris clair RAL 7035  | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| <b>K1679.06102088</b>  | C     | gris clair RAL 7035  | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| <b>K1679.06122088</b>  | C     | gris clair RAL 7035  | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 20                                     | 60                                   |
| <b>K1679.060820188</b> | C     | gris clair RAL 7035  | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| <b>K1679.061020188</b> | C     | gris clair RAL 7035  | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 20                                     | 60                                   |
| <b>K1679.061220188</b> | C     | gris clair RAL 7035  | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 20                                     | 60                                   |