




Technische Daten

27.11.2023

FlexiGuard Schutzschläuche und Verschraubungen
PVC-Schutzschlauch mit Federstahldraht, spiralverstärkt

FG17

Artikelnummer: 167-00211



Material:	Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei, Stahl (ST)
Farbe:	Grau (GY)
Betriebstemperatur :	-20 °C bis +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Ø D:	13 mm
Innen Ø (ID):	13.0 mm
Außen Ø (OD):	17.0 mm
Min. Biegeradius (R):	17 mm
Nennmaß Ø:	17 mm
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.