

fetra diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, pelle vissable et remplaçable, structure en tôle d'acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage polyuréthane

Numéro d'article: 242958

fetra
Transportgeräte





diable d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en tôle d'acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- poignée de sécurité
- roues avec bandage polyuréthane
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	rabattable	non
type de diable de manutention	diable d'empilage	pneumatique	polyuréthane
convient pour (produit/matériau)	charges rondes	roulement	roulement à rouleaux
charge	200 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	320 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	250 mm	hauteur	1150 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur	570 mm
matériau	tôle d'acier	profondeur	533 mm
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
surface	finition peinture époxy	livraison	démonté
couleur	bleu brillant // RAL5007	Poids	11,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

204036		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein
863721		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties