


chariot porte-palans à chaîne

charge de traction 2000 kg, largeur de bride 88 - 203 mm

Numéro d'article: 908025



Chariots porte-palans à chaîne



Force 2000 kg

chariot porte-palans à chaîne


- charge de traction 2000 kg
- largeur de bride 88 - 203 mm
- nombre de brins 1
- largeur x profondeur 349 x 276 mm
- rayon de courbe 1 m min.
- longueur de commande de chaîne à main 2,5 m
- en acier avec laquage en RAL5010 bleu gentiane
- roues en acier moulé en noir
- roulement silencieux et sécurisé des roues grâce aux roulements à billes de qualité, lubrifiés en permanence
- roue diamètre intérieur/extérieur 80 / 94 mm
- avec 4 éclisses de sécurité sur les tôles latérales servant de dispositif anti-rupture des roues, de nettoyeur et de dispositif anti-chute
- poids 26 kg

appareil de levage	appareil de levage	diamètre roue intérieur	80 mm
type de moyen de levage	chariot porte-palans à chaîne	diamètre roue extérieur	94 mm
charge de traction	2000 kg	Rayon de courbe minimal	1 m
commande de levage	manuel	surface	laqué
largeur de bride	88-203 mm	matériau de la roue	acier moulé
nombre de chaînes	1 pièce	couleur de la roue	noir
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	349 mm	Dimensions F	150 mm
profondeur	276 mm	Dimensions G	2 mm
longueur de la chaîne de command	2,5 m	Poids	26 kg

Accessoires

907995		Chaîne de treuil pour longueur de commande supplémentaire, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
908127		Largeur de fer supérieure pour Chariot porte-palans, force 2000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149457		palan à chaîne à air comprimé, force 250 kg, nombre de brins 1, suspension par crochet
--------	--	--