

Productinformatie

20 02 160

- Vlakke, korte, brede bekken
- Getande grijpvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Platbuigtang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	20 02 160
EAN	4003773035008
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	172 g
Afmetingen	160 x 53 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Beklengte (L3)	30,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

