

Bauer klapbodemcontainer

hoogte x lengte x breedte 1160 x 1000 x 1200 mm, inhoud 1 m³, met hijsogen, vorkslaffen, staalconstructie, gelakt in RAL6011 resedagroen

Artikelnummer: 142102



Bauer Bodemklepcontainer

klapbodemcontainer

- hoogte x lengte x breedte 1160 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 1500 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 75 x 185 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorkslaffen
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappable bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- bak met hijsogen
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw 4 voeten
- staalconstructie
- gelakt in RAL6011 resedagroen
- gewicht 158 kg

baktype	klapbodemcontainer	inrijdbreedte	615 mm
inhoud	1 m ³	hijsgen aantal	4 stuks
hoogte	1160 mm	diameter hijsgen	40 mm
lengte	1000 mm	draagvermogen	1500 kg
breedte	1200 mm	draaginstallatie	hijsgen, vorkslaffen
materiaal	staal	bak uitrusting	hijsgen
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	wegglidbeveiliging
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	stapelbaar	ja
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	nestbaar	nee
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	4 voeten	oppervlak	gelakt
onderrijdhoogte	100 mm	kleur	resedagroen // RAL6011
hoogte vorkslaffen	75 mm	gewicht	158 kg
breedte vorkslaffen	185 mm		

Gerelateerde Producten

139869



2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm

139872



centreerwand, voor klapbodemcontainer 1 - 2 m³, van staal