

## Wilms

### Elektrische verwarming

CH2000

Met 2 verwarmingsstand(en),  
hoogte x lengte x breedte 260 x 205  
x 130 mm, Geluidsniveau van 50 dB,  
eenvoudig te dragen door  
draaggreep, in zwart/geel

Artikelnummer: 243741



**Wilms**

#### Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 2 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 1,2 - 2 kW, luchtcapaciteit 95 m<sup>3</sup>/h
- hoogte x lengte x breedte 260 x 205 x 130 mm
- spanningsverzorging netadapter 230V/50 Hz
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
- Geluidsniveau van 50 dB
- Met ingebouwde kamerthermostaat en Axiaalventilator en keramische verwarming (PTC)
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- in zwart/geel

## Technische details

kantoorhulp	verwarming	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
type verwarming	Elektrische verwarming	geluidsniveau	50 dB
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	kleur	zwart/geel
verwarmingsniveaus	2	ventilatortype	Axiaalventilator, keramische verwarming (PTC)
	1,2-2 kW	verwarming uitrusting	Kamerthermostaat
	95 m³/h	greep	draaggreep
hoogte	260 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
lengte	205 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
breedte	130 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	2 kg