

## Scangrip

### Tête de lampe d'inspection MULTILIGHT CONNECT FLEX

convient pour pour poignée de  
lampe de travail, Ampoule : DEL  
COB, angle de rayonnement 110 °

Numéro d'article: 254544



#### Tête de lampe d'inspection

- convient pour pour poignée de lampe de travail
- hauteur x longueur x largeur 41 x 244 x 41 mm
- Ampoule : DEL COB
- durée d'éclairage 12,5 - 26 h
- angle de rayonnement 110 °
- Pivote dans tous les sens
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



### Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	capacité de batterie	5,2 Ah
type de lampe	Tête de lampe d'inspection	exécution tête de lampe	Pivote dans tous les sens
convient pour (produit/matériau)	Poignée de lampe de travail	longueur	244 mm

type d'ampoule	DEL COB	hauteur	41 mm
Durée d'éclairage	12,5-26 h	largeur	41 mm
flux lumineux	375-750	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
angle de rayonnement	110 °	garantie	3 années
type de batterie	METABO/CAS	Poids	0,12 kg

## Accessoires

254540



Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil