


Format Tresorbau sleutelkluis

veiligheidsniveau: S1, hoogte x breedte x diepte 436 x 460 x 140 mm, 70 haak, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 400136



Format Tresorbau Sleutelkluis

veiligheidsniveau S1

Format Tresorbau sleutelkluis

- veiligheidsniveau: S1
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 436 x 460 x 140 mm
- 70 haak
- hakenlijsten verstelbaar, genummerd en in verschillende kleuren
- zwenkbaar register
- deuropeningshoek 90 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- romp enkelwandig, 3 mm dik
- deur dubbelwandig, 58 mm dik
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 2.500 €/privé tot 2.500 €
- Voorbereid voor achterwandverankering
- gewicht 22 kg
- conform EN 14450


Technische details

meubeltype	kast	deurconstructie	dubbelwandig
type kast	sleutelkast	dikte deur	58 mm
hoogte	436 mm	openingshoek deur	90 °
breedte	460 mm	afsluitbaar	ja
diepte	140 mm	sluitsysteem	dubbel baardslot
veiligheidsniveau	S1	wandconstructie	enkelwandig
verankering	achterwandverankering	dikte romp	3 mm
vergrendeling	driezijdig	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diameter slotbout	20 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	oppervlak romp	gelakt
verzekerbbaar	ja	oppervlak front	gelakt
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 2.500 € privé tot 2.500 €	certificering	EN 14450
inbraakbeveiliging	ja	gewicht	22 kg
haken aantal	70 stuks		

Gerelateerde Producten

149501		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in rood
149502		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in groen
149504		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in geel
149505		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in blauw
149506		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in zwart
149516		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in op kleur gesorteerd
400143		cijfercombinatieslot, voor sleutelkuis, veiligheidsniveau: A, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
141266		LED-bureaulamp, 12 x LED, 10 W, lamp (LED-modules) alleen door deskundig personeel te vervangen, lichtkleur koudwit (daglichtwit), kleurtemperatuur 6500 kelvin, verlichtingssterkte 1800 lux, energie-efficiëntieklasse E, gewogen energieverbruik 6 kWh / 1.000 h, in 7 trappen dimbaar, kop 300° draaibaar en 180° kantelbaar, armlengte 410 mm, opstelling met standvoet, voet lengte x breedte 190 x 130 mm, van aluminium in zilverkleurig

523540



prullenmand, inhoud 18 l, hoogte x diameter 331 x 315 mm, romp van polypropyleen
mat in zwart, onderbouw vloerring