

**C+P**

## Schließfachschrank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm, Mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL3003 Rubinrot

Artikelnummer: 255501

Clanic+



### Schließfachschrank









- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
- Mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL3003 Rubinrot
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                       |                      |                                  |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp              | Schrank              | Farbe Front                      | rubinrot // RAL3003                            |
| Schranktyp            | Schließfachschrank   | Oberfläche Korpus                | einbrennlackiert                               |
| Höhe                  | 1850 mm              | Oberfläche Front                 | einbrennlackiert                               |
| Breite                | 800 mm               | Türtyp                           | Flügeltür                                      |
| Tiefe                 | 500 mm               | Türanschlag                      | rechts   |
| Schrank Ausstattung   | Fächer               | Türöffnungswinkel                | 110 °  |
| Fächer                | 6 Stück              | Aufstellung/Montage              | Wand   |
| Aufteilung Fächer     | 2x3                  | Anlieferung                      | fertig montiert                                |
| Unterbau              | bodenstehend         | Garantie                         | 10 Jahre                                       |
| abschließbar          | ja                   | Tür Ausführung                   | einschlagend,<br>innenliegende Drehbolzen      |
| Schließsystem         | Zylinderschloss      | Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben                               |
| Material              | Stahl                | Türdämpfung                      | ja   |
| Material Verarbeitung | verschweißt          | Norm                             | Stufe B nach DIN 4547-2  <br>Aufbruchgeschützt |
| Farbe Korpus          | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht                          | 43,5 kg  |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257445 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 800 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 257467 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 800 x 500 mm, aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar           |
| 271458 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau              |
| 272042 |  | Nivellierfüße für bodenstehenden Spind  |
| 272047 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung                                   |
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl  |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas  |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272063 |  | Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen  |
| 272064 |  | Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff   |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl  |
| 272067 |  | Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff   |
| 273067 |  | Sicherheits-Drehriegelschloss für Vorhängeschloss, Für Schließfachschrank, aufbruchsicher durch Freilauf - dreht im verschlossenen Zustand durch und rastet erst nach Entfernung des Vorhängeschlosses ein, ohne Aufpreis! Bitte gemäß Anzahl Türen bestellen. Nur in Verbindung mit dem Hauptartikel bestellbar. |