

i Zubehör bitte immer zusammen mit dem Behälter bestellen.



Füllstandanzeigen

NEU

- Füllstandanzeige über einen Seilzug
- 2 bistabile Schalter dienen der Grenzwertfassung, der Min-/Max-Steuerung und schützen vor Überfüllung oder Trockenlauf
- inklusive Schwimmer aus Polypropylen (PP)

| | Füllstandanzeige | | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Für Behältervolumen [l] | 35 - 400 | 500 - 1000 | 1100 - 1700 | 2000 | 2050 - 3000 |
| Bestellnummer | 256-945-J0 | 256-946-J0 | 256-947-J0 | 256-948-J0 | 256-949-J0 |



Handrührwerke und Handstampfmischer

- aus robustem PVC

Handrührwerke für zylindrische 60- bis 1000-Liter-Behälter.

Handstampfmischer für zylindrische Behälter bis 1000 Liter Volumen.

| Für Behältervolumen [l] | 35 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Handrührwerke | | | | | | | | |
| Bestellnummer | - | 256-454-J0 | 256-461-J0 | 256-455-J0 | 256-456-J0 | 256-457-J0 | 256-458-J0 | 256-459-J0 |
| Handstampfmischer | | | | | | | | |
| Bestellnummer | 256-616-J0 | 256-460-J0 | 256-462-J0 | 256-463-J0 | 256-464-J0 | 256-465-J0 | 256-466-J0 | 256-467-J0 |

Steckschloss für zylindrische 60- bis 1000-Liter-Behälter



Bestell-Nr. 256-918-J0

PE-Einfülltrichter



PE-Einfülltrichter mit Deckel, für Behälter ab 200 Liter Volumen, Bestell-Nr. 256-919-J0

Elektrorührwerke mit Montageplatte

- Welle und Propeller aus Edelstahl (1.4571)
- inklusive Montageplatte aus Polyethylen (PE)

NEU



| | Elektrorührwerk mit Montageplatte | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| Für Behältervolumen [l] | 60 - 100 | 200 | 300 | 500 - 750 | 1000 | 1100 | 1400 - 2000 | 2400 - 2500 | 3000 | |
| Leistung [W] | 250 | 250 | 250 | 370 | 550 | 550 | 1100 | 1500 | 2200 | |
| Umwälzleistung [m³/h] | 30 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 420 | 620 | |
| Bestellnummer | 256-950-J0 | 256-951-J0 | 256-952-J0 | 256-953-J0 | 256-954-J0 | 256-955-J0 | 256-956-J0 | 256-957-J0 | 256-958-J0 | |

i Zubehör bitte immer zusammen mit dem Behälter bestellen.

Podeste

NEU

- aus pulverbeschichtetem Stahl in blau (RAL 5010)
- Andere Maße und Ausführungen in verzinkt oder Edelstahl sind auf Anfrage erhältlich.



Podeste aus pulverbeschichtetem Stahl für zylindrische Lager- und Auffangbehälter ab 60 Liter Volumen.

| | Podeste für Lager- und Dosierbehälter | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Für Behältervolumen [l] | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Durchmesser [mm] | 463 | 496 | 614 | 725 | 839 | 1062 | 1182 |
| Gesamthöhe [mm] | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Bestellnummer | 256-965-J0 | 256-966-J0 | 256-967-J0 | 256-968-J0 | 256-969-J0 | 256-970-J0 | 256-971-J0 |


| | Podeste für großvolumige Lager- und Dosierbehälter | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Für Behältervolumen [l] | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2050 | 2400 | 2500 | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 1216 | 1216 | 1316 | 1416 | 1316 | 1416 | 1576 | 1576 |
| Gesamthöhe [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Bestellnummer | 257-237-J0 | 256-972-J0 | 257-238-J0 | 256-973-J0 | 257-247-J0 | 256-974-J0 | 257-239-J0 | 256-975-J0 |

| | Podeste für Auffangbehälter | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Für Behältervolumen [l] | | 80 | 120 | 210 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Gesamthöhe [mm] | | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Durchmesser [mm] | | 546 | 546 | 708 | 839 | 945 | 1153 | 1223 |
| Bestellnummer | | 257-230-J0 | 257-231-J0 | 257-232-J0 | 257-233-J0 | 257-234-J0 | 257-235-J0 | 257-236-J0 |

Schweiß-Fittings


NEU

- Kundenindividuelle Positionierung der Schweiß-Fittings



PE-Muffen mit durchgehendem, zylindrischem Innengewinde, in DN 15 bis DN 50 erhältlich.

| | PE-Muffen mit durchgehendem zylindrischem Innengewinde | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nennweite DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Gewinde | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Durchmesser außen [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Bestellnummer | 256-920-J0 | 256-921-J0 | 256-922-J0 | 256-923-J0 | 256-924-J0 | 256-925-J0 |



PE-Übergangsnippel mit konischem Außengewinde, in DN 15 bis DN 50 erhältlich.

| | PE-Übergangsnippel mit konischem Außengewinde | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Nennweite DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Gewinde | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Durchmesser außen [mm] | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Bestellnummer | 256-927-J0 | 256-928-J0 | 256-929-J0 | 256-930-J0 | 256-931-J0 |

PE-Vorschweißbunde mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, in DN 15 bis DN 200 erhältlich.

| | PE-Vorschweißbunde mit PP-Losflansch mit Stahleinlage | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nennweite DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| Durchmesser außen [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 225 |
| Durchmesser Flansch [mm] | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 340 |
| Bestellnummer | 256-932-J0 | 256-933-J0 | 256-934-J0 | 256-935-J0 | 256-936-J0 | 256-937-J0 | 256-938-J0 | 256-939-J0 | 256-940-J0 | 256-941-J0 | 256-942-J0 | 256-943-J0 | 256-944-J0 |